

**SAI-M23-KBC-0.08/0.56****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Rysunek**

Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach. Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ        | SAI-M23-KBC-0.08/0.56                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">1995860000</a>                                  |
| Wykonanie  | Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Styk zaciskany |
| GTIN (EAN) | 4032248926152                                               |
| J. op.     | 50 Szt.                                                     |

## SAI-M23-KBC-0.08/0.56

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 0,336 g

## Temperatury

Temperatura pracy, max. 125 °C Temperatura pracy, min. -40 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Normy

Nr certyfikatu (UR) E344862

## Dane ogólne

|                                   |                      |                                    |                      |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Cykle wpinania                    | > 1000               | Materiał styków                    | stop miedzi i cynku  |
| Powierzchnia styku                | połączany            | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0,56 mm <sup>2</sup> | Rodzaj przyłącza                   | Przyłącze zagniatane |
| Wytrzymałość izolacji             | > 10 <sup>10</sup> Ω | Zewnętrzna średnica przewodu       | -                    |

## Klasyfikacje

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC002635    | ETIM 6.0   | EC000796    |
| eClass 6.2 | 27-06-91-90 | eClass 7.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 8.1 | 27-06-91-90 | eClass 9.0 | 27-44-02-92 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-90 |            |             |

## Informacje produktowe

Informacje produktowe Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

## certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

## Pobieranie

Broszura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)