

**SAI-M23-BE-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Układ styków**

Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach. Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| Typ        | SAI-M23-BE-6                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1170020000</a>                           |
| Wykonanie  | Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Wkładka |
| GTIN (EAN) | 4032248962020                                        |
| J. op.     | 1 Szt.                                               |

## SAI-M23-BE-6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 5 g

## Temperatury

Temperatura pracy, max. 125 °C Temperatura pracy, min. -40 °C

## Normy

Nr certyfikatu (UR) E344862

## Dane ogólne

|                              |                                    |                       |                      |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Cykle wpinania               | > 1000                             | Forma konstrukcyjna   | Złącze żeńskie       |
| Liczba / średnica styków     | 6 x 2 mm                           | Liczba biegunów       | 6                    |
| Metoda wypalania             | V-0                                | Napięcie znamionowe   | 2 mm Kontakt = 300 V |
| Podstawowy materiał obudowy  | termoplastyczny poliamid PA 6, PBT | Prąd znamionowy       | 2 mm Kontakt = 20 A  |
| Rodzaj przyłącza             | Przyłącze zagniatane               | Wytrzymałość izolacji | > 10 <sup>10</sup> Ω |
| Zewnętrzna średnica przewodu | -                                  | kodowanie             | brak                 |
| Ścieżka połączenia           | M23                                |                       |                      |

## Klasyfikacje

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC002635    | ETIM 6.0   | EC000438    |
| eClass 6.2 | 27-06-91-90 | eClass 7.1 | 27-06-91-90 |
| eClass 8.1 | 27-06-91-90 | eClass 9.1 | 27-44-02-05 |

## Informacje produktowe

Informacje produktowe Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

## certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

## Pobieranie

Broszura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

## SAI-M23-BE-6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek wymiarowy



#### Technical data

| Number of positions | 6 | 7 | 9 |   | 12 | 16 | 17 | 19 |     |
|---------------------|---|---|---|---|----|----|----|----|-----|
| Number of contacts  | 6 | 7 | 8 | 1 | 12 | 16 | 17 | 16 | 3   |
| Contact Ø mm        | 2 | 2 | 1 | 2 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1,5 |