
SAI-M23-SE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Układ styków



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach.
Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAI-M23-SE-L-4/4
Nr zam.	1170380000
Wykonanie	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Wkładka
GTIN (EAN)	4032248962518
J. op.	1 Szt.

SAI-M23-SE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	7 g

Temperatury

Temperatura pracy, max.	125 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Normy

Nr certyfikatu (UR)	E344862

Dane ogólne

Cykle wpinania	> 1000	Forma konstrukcyjna	Złącze męskie
Liczba / średnica styków	4 x 1 mm + 4 x 2 mm	Liczba biegunów	8
Metoda wypalania	V-0	Napięcie znamionowe	1 mm Kontakt = 300 V, 2 mm Kontakt = 600 V
Podstawowy materiał obudowy	termoplastyczny poliamid PA 6, PBT	Prąd znamionowy	1 mm Kontakt = 8 A, 2 mm Kontakt = 28 A
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane	Wytrzymałość izolacji	> 10^{13} Ω
Zewnętrzna średnica przewodu	-	kodowanie	brak
Ścieżka połączenia	M23		

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000438
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.1	27-44-02-05

Informacje produktowe

Informacje produktowe	Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

certyfikaty

Dopuszczenia	
ROHS	Zgodny

Pobieranie


Broszura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN

SAI-M23-SE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Technical data

No. of poles		5 + PE	4/4	
Number of contacts		6	4	4
Contact-ø	mm	2	1	2

4 times 1-mm male and 4 times 2-mm male