

VSSC VSSC6 RS485 PA EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Dane ochronnika przepięciowego

- do sygnałów RS 422 i RS 485
- może być przyłączany także jako rozgałęźnik przy obudowie natynkowej K21

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VSSC6 RS485 PA EX
Nr zam.	1065020000
Wykonanie	Ochrona przeciwprzepięciowa mierzenie - sterowanie - regulacja, 12 V, 300 mA, IEC61643-21:2009, DIN EN 60079-0:2009, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
GTIN (EAN)	4032248830251
J. op.	1 Szt.

VSSC
VSSC6 RS485 PA EX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	12,4 mm	Szerokość (cale)	0,488 inch
Wysokość	88,5 mm	Wysokość (cale)	3,484 inch
Głębokość	81 mm	Głębokość (cale)	3,189 inch
Masa netto	56 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	80 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Wilgotność	5...96 %	Temperatura pracy	-40 °C...70 °C
Temperatura magazynowania	-40 °C...80 °C		

Prawdopodobieństwo awarii

λcal	29	MTTF	3 936 Lat
PFH w 1*10 ⁻⁹ 1/h	1,75	SFF	93,97 %
SIL według IEC 61508	3		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

dane ochrony przeciwwybuchowej

ATEX - oznaczenie gaz	II 1 G Ex ia IIC T4... T6 Ga	ATEX - oznaczenie pył	II 1 D Ex ia IIIC T135 °C ... T85 °C Da
IECEx - oznaczenie gaz	II 1 G Ex ia IIC T4... T6 Ga	IECEx - oznaczenie pył	II 1 D Ex ia IIIC T135 °C ... T85 °C Da
Indukcyjność wewnętrzna, maks. L _i	0 μH	Pobór mocy, maks. P _i	0.75 W
Pojemność wewnętrzna, maks. C _i	1 nF	klasa temperatury T4/135 °C (-40 °C... +120 °C) li	300 mA
klasa temperatury T5/100 °C (-40 °C... +85 °C) li	300 mA	klasa temperatury T6/85 °C (-40 °C... +70 °C) li	300 mA
napięcie wejściowe, maks. U _i	35 V		

Ochrona danych CSA

Grupa gazów A, B	IIC	Grupa gazów C	IIB
Grupa gazów D	IIA	Indukcyjność wewnętrzna, maks. L _i	0 μH
Napięcie wejściowe, maks. U _i	35 V	Pojemność wewnętrzna, maks. C _i	1 nF
Wejście prądowe, maks. I _i	300 mA		

VSSC
VSSC6 RS485 PA EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Dane znamionowe IEC / EN**

Maksymalne napięcie stałe, U_c (DC)		Normy	IEC61643-21:2009, DIN EN 60079-0:2009, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
	35 V		
Poziom ochrony U_p (typ.)	≤ 2 kV	Prąd udarowy I_{impuls} (10/350 μ s)	0,5 kA
Prąd udarowy I_{impuls} (10/350 μ s) przewód-PE	0,5 kA	Prąd wyładowczy I_n (8/20 μ s) przewód-PE	2,5 kA
Prąd wyładowczy I_n (8/20 μ s) przewód-przewód	2,5 kA	Prąd znamionowy I_N	300 mA
Rezystancja skrośna	1,8 Ω 10 %	Rodzaj napięcia	DC
Tłumienność wtrąceniowa	250 MHz	klasa wymagań wg IEC 61643-21	C2, C3, D1
napięcie wejściowe, maks. U_i	35 V	napięcie znamionowe (DC)	12 V
odporność na prąd udarowy C2	2,5 kA 8/20 μ s 5 kV 1,2/50 μ s	odporność na prąd udarowy C3	10 A 10/1000 μ s
odporność na prąd udarowy D1	0,5 kA 10/350 μ s	prąd upływowy I_{max} (8/20 μ s) żyła-PE	5 kA
prąd upływowy I_{max} (8/20 μ s) żyła-PE	5 kA	prąd upływowy udarowy, maks. 8/20 μ s 10 kA	
tryb awarii przeciążeniowej	tryb 2	wytrzymałość napięciowa przy FG względem PE	≥ 500 V
właściwości transmisji sygnałów (-3 dB)	113,6 MHz	zdolność resetowania impulsu	≤ 15 ms

dane ogólne

Barwny	Jasnoniebieski	Forma konstrukcyjna	Zacisk
Klasa palności wg UL 94	V-0	Optyczny wskaźnik pracy	Nie
Stopień ochrony	IP20	Szyna	TS 35
Wykonanie	Ochrona przeciwprzepięciowa, MSR	funkcja rozłączająca	Nie
segment	mierzenie - sterowanie - regulowanie		

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepięciowa	III	Stopień zanieczyszczenia	2
------------------------	-----	--------------------------	---

Dalsze szczegóły aprobat

Certyfikat GOST	GOST-Zertifikat
-----------------	-----------------

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Moment obrotowy dociągający, min.	0,5 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.	0,8 Nm	Zakres zaciskania, min.	0,5 mm ²
Zakres zaciskania, maks.	4 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.	0,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.	6 mm ²	przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min.	0,5 mm ²
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks.	4 mm ²	Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.	0,5 mm ²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.	4 mm ²		

VSSC
VSSC6 RS485 PA EX
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne
Wielkości znamionowe IECEx/ATEX/cUL

Certyfikat ATEX

ATEX Certificate

Certyfikat IECEx

IECEX Zertifikat

Certyfikat cUL

cUL Certificate

Klasyfikacje

ETIM 3.0

EC000943

ETIM 4.0

EC000943

ETIM 5.0

EC000943

ETIM 6.0

EC000943

UNSPSC

30-21-19-21

eClass 5.1

27-13-08-01

eClass 6.2

27-14-02-01

eClass 7.1

27-13-08-09

eClass 8.1

27-13-08-11

eClass 9.0

27-13-08-07

eClass 9.1

27-13-08-07

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Brozura/Katalog

[CAT 4.4 ELECTR 16/17 EN](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dokumentacja użytkownika

[Instruction sheet VSSC](#)
[Type examination certificate](#)
[Instruction sheet VSSC EX](#)


Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności

[SIL Paper](#)
[Declaration of Conformity](#)
[Declaration of Conformity](#)


VSSC VSSC6 RS485 PA EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki



Podobny do przedstawionego na ilustracji



Circuit diagram

