

**Industrial Ethernet
IE-CD-V14MRJ-C-MA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



gniazdko / sprzęgło, wersja FreeCon do łączników
wtykowych PushPull Var.14 zgodny z IEC 61076-3-117

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-CD-V14MRJ-C-MA
Nr zam.	1068870000
Wykonanie	Gniazdo przyłączeniowe, FreeCon, RJ45, Sprzęgło
GTIN (EAN)	4032248823895
J. op.	1 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-CD-V14MRJ-C-MA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 286,47 g

Temperatury

Temperatura pracy, max. 70 °C

Temperatura pracy -40 °C...70 °C

Temperatura układania

Temperatura pracy, min. -40 °C

Temperatura magazynowania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94

V-0

Podstawowy materiał obudowy

profil aluminiowy,
Pokrywa: odlew
ciśnieniowy z cynku,
niklowany

Stopień ochrony

IP65

Normy

Norma dot. łączników wtykowych

IEC 61076-3-117 wariant
14, IEC 60603-7-5

Nr certyfikatu (cULus)

E316369

Dane techniczne sprzęgu RJ45

Kategoria sprzęgu RJ45

Cat.6A / Class E_A (ISO/IEC
11801 2010)Maks. wytrzymałość napięciowa
sprzęgu RJ45, zestyk - ekran

≥ 1500 V DC

Materiał podstawowy obudowy sprzęgu RJ45

odlew ciśnieniowy
cynkowy, PA 66

Min. wytrzymałość napięciowa sprzęgu RJ45, zestyk - zestyk

≥ 1000 V DC

Obciążalność prądowa sprzęgu RJ45

1 A

Powierzchnia styków sprzęgu RJ45

Złoto na niklu

Rezystancja izolacji sprzęgu RJ45

> 500 MΩ

Rezystancja zestyku sprzęgu RJ45

≤ 20 mΩ

Klasyfikacje

ETIM 4.0

EC001262

ETIM 5.0

EC001262

ETIM 6.0

EC000437

eClass 6.2

27-25-05-04

eClass 7.1

27-25-05-04

eClass 8.1

19-17-01-25

eClass 9.0

27-44-02-02

eClass 9.1

27-44-03-92

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Industrial Ethernet IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Broszura/Katalog

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[MB FREECONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności


[DUXR.E316369](#)

Industrial Ethernet IE-CD-V14MRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Rysunki

Rysunek wymiarowy




Bottom view

Rysunek wymiarowy




Front view

Rysunek wymiarowy



Bottom view with mounting foot

Rysunek wymiarowy



Side view