Industrial Ethernet
IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Zmontowane kable IE, PROFINET, ze złączem wtykowym typu push-pull, wg specyfikacji PROFINET

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X
Nr zam.	1350120010
Wykonanie	Kabel systemowy, Zasilacz przeciwsobny, Zasilacz przeciwsobny, PVC, 1 m
GTIN (EAN)	4050118165296
J. op.	1 Szt.

Industrial Ethernet
IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	1 m	Długość (cale)	0,039 inch
Masa netto	306 g		

Temperatury

Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy	-40 °C...70 °C	Temperatura magazynowania	
Temperatura układania			

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	zgodnie z wymaganiami specyfikacji PROFINET

Właściwości elektryczne

Obciążalność przy temp. 50°C	16 A	napięcie znamionowe	24 V

Budowa kabla

przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 16	Przekrój	5*1,5 mm²
izolacja	PVC	liczba żył	5
tworzywo płaszcza	PVC	Średnica płaszcza, maks.	8,1 mm
kolor płaszcza	szary (podobny do RAL 7001)		

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Promień gięcia, min., jednorazowy	4 *średnica

wtyczka

Złącze lewe	Zasilacz przeciwsobny	Złącze prawe	Zasilacz przeciwsobny

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000993	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-20-01	eClass 9.1	27-06-23-90

certyfikaty

Dopuszczenia	EAC
ROHS	Zgodny

Data sporządzenia 3 lipca 2019 18:21:48 CEST

Industrial Ethernet
IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN