

THSW 3K 0°+60°C CO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Termostaty i higrostaty stanowią idealne dopełnienie wentylatorów filtrujących i grzałek do szaf sterowniczych. Dzięki nim, wentylatory filtrujące oraz grzałki pracują tylko wtedy, gdy rzeczywiście jest potrzebne chłodzenie albo ogrzewanie. Dzięki termostatom i higrostatom, które odpowiednio do zapotrzebowania sterują pracą wentylatorów i grzałek, można zwiększyć sprawność energetyczną oraz obniżyć koszty eksploatacji.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	THSW 3K 0°+60°C CO
Nr zam.	2558200000
Wykonanie	Termostat, szary biały
GTIN (EAN)	4050118568851
J. op.	1 Szt.

THSW 3K 0°+60°C CO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	37 mm	Szerokość (cale)	1,457 inch
Wysokość	59,5 mm	Wysokość (cale)	2,343 inch
Głębokość	47,5 mm	Głębokość (cale)	1,87 inch
Masa netto	80 g		

Dane ogólne

Histeresa przełączania	3 K	Napięcie łączeniowe	250 V AC / 30 V DC
Przełączany prąd, zestyk NO	5 A	Przełączany prąd, zestyk NO, obciążenie indukcyjne $\phi = 0,6$	2 A
Przełączany prąd, zestyk NZ	10 A	Przełączany prąd, zestyk NZ, obciążenie indukcyjne $\phi = 0,6$	2 A
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Tolerancja przełączania	± 3 K
Zakres nastawy temperatury, maks.	40 °C	Zakres nastawy temperatury, min.	0,01 °C
rodzaj montażu	Szyna nośna	wersja styku	zestyk przełączny

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002014	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-21-07-07		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	Operating instructions
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EU Declaration of Conformity