Automation Products - u-remote IP67
UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Większa wydajność. Prościej.
u-remote.

Weidmüller u-remote – nasza innowacyjna koncepcja wejść/wyjść o kategorii ochronnej IP 67, skupiająca się wyłącznie na korzyściach użytkownika: planowaniu dostosowanym do indywidualnych wymagań, przyspieszeniu prac instalacyjnych, bezpieczniejszym rozruchu oraz wyeliminowaniu przestojów. Znaczna poprawa wydajności oraz zwiększenie produktywności.

u-remote oznacza większą wydajność. Prościej

Ogólne dane do zamówienia

Typ	UR67-PN-HP-8IOL-12-60M
Nr zam.	2426260000
Wykonanie	Automation Products - u-remote IP67, Aktywny rozdzielacz czujnik / element wykonawczy, PROFINET V2.3
GTIN (EAN)	4050118434293

Automation Products - u-remote IP67
UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	200 mm	Długość (cale)	7,874 inch
Szerokość	59,6 mm	Szerokość (cale)	2,346 inch
Wysokość	17,6 mm	Wysokość (cale)	0,693 inch
Masa netto	500 g		

Temperatury

Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-20 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dane systemowe

Separacja galwaniczna	2000 V DC	Standardowe połączenie wej./wyj.	IO-Link v.1.1, IEC 61131-9

dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	UL 94	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy
Stopień ochrony	IP67		

napięcie zasilające

Pobór mocy modułu elektronicznego	typowo 160 mA	Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów	Tak
maks. prąd całkowity modułu	16 A	napięcie robocze	24 V
wartości graniczne	18 V DC ... 30 V DC		

wejścia cyfrowe

Ochrona przeciwprzeciążeniowa	Tak	Ochrona przed zwarciem	Tak
prąd wejściowy High	Typ 1 zgodnie z IEC 61131-2	prąd wejściowy Low	Typ 1 zgodnie z IEC 61131-2

wyjścia cyfrowe

Ochrona przeciwprzeciążeniowa	Tak	Ochrona przed zwarciem	Tak
maks. obciążalność prądowa na sygnał wyjściowy	0,5 A, 2 A	maks. prąd całkowity wyjść	9 A
napięcie wyjściowe High	maks. 2 V	napięcie wyjściowe Low	- 1 V

złącza

magistrala obiektowa (BUS-IN)	1x M12 styk żeński 4-biegunowy, kod D	magistrala obiektowa (BUS-OUT)	1x M12 styk żeński 4-biegunowy, kod D
napięcie zasilające (AUX-IN)	Wtyk 1 x M12 5-biegunowy, kodowanie L	napięcie zasilające (AUX-OUT)	Gniazdo 1 x M12 5-biegunowe, kodowanie L
złącza I/O	8x M12 styk żeński 5-biegunowy, kod A		

Automation Products - u-remote IP67
UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001597	eClass 6.2	27-24-26-04
eClass 9.0	27-24-26-02	eClass 9.1	27-24-26-02

certyfikaty

Dopuszczenia	
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT U_REMOTE 16/17 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	MAN UR67 IO-LINK EN MAN UR67 IO-LINK DE
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	UR67_EU Declaration of Conformity PN45