

Industrial Ethernet IE-C6KS8VG0030XCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Wstępnie konfekcjonowane przewody IE, PROFINET,
kat.6_A, PVC, zielone, M12 typ X

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-C6KS8VG0030XCSXXX-E
Nr zam.	1449470030
Wykonanie	Kabel przyłączeniowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, otwarty, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 3 m
GTIN (EAN)	4050118264173
J. op.	1 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-C6KS8VG0030XCSXXX-E**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	3 m	Długość (cale)	0,118 inch
Masa netto	0,001 g	Średnica izolacji	1,58 mm

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	80 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	80 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy	-40 °C...80 °C	Temperatura magazynowania	-40 °C...80 °C
Temperatura układania	-40 °C...80 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Normy

Norma dot. budowy	UL-Style 2461
-------------------	---------------

Budowa kabla

Przekrój	4*2*AWG 23/7	Średnica izolacji	1,58 mm
Sekwencja kolorów żył - pary żył	biało-niebieski - niebieski, biało-pomarańczowy - pomarańczowy, biało- zielony - zielony, biało- brązowy - brązowy	Ekranowanie	
tworzywo płaszczka	PVC	Średnica płaszczka, maks.	S/FTP 8,8 mm
kolor płaszczka	zielony (RAL 6018)		

Własności kabli elektrycznych

Kategoria	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran	800 V _{efekt.} , 50 Hz, 1 min
Prędkość	10 GBit/s		

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Promień gięcia, min., jednorazowy	4 *średnica	Promień gięcia, min., powtarzany	8 *średnica
Siła ciągnięcia	≤ 150 N	Prędkość	10 GBit/s
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1-2		

wtyczka

Złącze lewe	M12 typ X IP 67 kołek prosty	Złącze prawe	otwarty
-------------	------------------------------	--------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002599	eClass 6.2	27-06-03-90
eClass 9.0	27-06-03-08	eClass 9.1	27-06-03-08

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Industrial Ethernet IE-C6KS8VG0030XCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Broszura/Katalog

[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Industrial Ethernet IE-C6KS8VG0030XCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

White, Orange	1	M12
Orange	2	
White, Green	3	
Green	4	
White, Brown	5	
Brown	6	
White, Blue	7	
Blue	8	