

**Industrial Ethernet
IE-ANT-P-ABG-75-9-NF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

- Do stosowania z punktem dostępowym WLAN firmy Weidmüller
- Anteny wielokierunkowe oraz płaskie
- Do pracy w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz
- Wytrzymała konstrukcja (kategoria ochronna nawet IP68) pozwalająca na użytkowanie na wolnym powietrzu
- Kable do podłączania anten zewnętrznych do punktu dostępowego WLAN firmy Weidmüller w wersjach 2-metrowej oraz 4-metrowej

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-ANT-P-ABG-75-9-NF
Nr zam.	1367140000
Wykonanie	Antena kierunkowa, Dwuzakresowa (2,4 GHz / 5 GHz), Zysk 6 dBi, pionowy, 1x złącze żeńskie typu N, spodnie, IP67, Impedancja: 50 Ω
GTIN (EAN)	4050118186338
J. op.	1 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-ANT-P-ABG-75-9-NF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	80 mm	Szerokość (cale)	3,15 inch
Wysokość	101 mm	Wysokość (cale)	3,976 inch
Głębokość	35 mm	Głębokość (cale)	1,378 inch
Ciężar	110 g	Masa netto	120 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne

Impedancja	50 Ω	Maksymalna moc złożona	10 W
Promieniowanie	Kierunkowy	Rodzaj przyłącza	1x złącze żeńskie typu N, spodnie
Szerokość wiązki promieniowania: 3dB (pionowo)	Pasmo 1: 55°, Pasmo 2: 55°	Szerokość wiązki promieniowania: 3dB (poziomo)	Pasmo 1: 75°, Pasmo 2: 55°
Współczynnik fali stojącej	< 2	Wychylenie pionowe impulsu elektrycznego	Pasmo 1: 0°, Pasmo 2: 0°
Zakres częstotliwości	Pasmo 1: 2400 - 2500 (MHz), Pasmo 2: 5150 - 5875 (MHz)	Zysk anteny	Band 1: 9 dBi, Band 2: 9 dBi
polaryzacja	pionowy	stosunek promieniowania głównego do wstecznego	Pasmo 1: 15 dB, Pasmo 2: 15 dB

Materiał obudowy

Barwny szary Podstawowy materiał obudowy PC

Objęte zakresem dostawy

Objęte zakresem dostawy 1 x antena, 1 x mocowanie naścienne

Warunki środowiskowe

Obciążenie wiatrem	Czołowo, Bocznie, 7 N, przy prędkości 160 Km/h	Temperatura magazynowania, max.	80 °C
Temperatura magazynowania, min.	-40 °C	Temperatura pracy, max.	80 °C
Temperatura pracy, min.	-40 °C	obszar zastosowania	do zastosowań wewnątrz oraz na zewnątrz budynków

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001698	eClass 6.2	27-25-92-90
eClass 7.1	27-25-92-90	eClass 8.1	19-17-01-90
eClass 9.0	19-07-01-05	eClass 9.1	19-07-01-05

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Industrial Ethernet IE-ANT-P-ABG-75-9-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Broszura/Katalog

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)