

**Industrial Ethernet
IE-ANT-O-AH-360-5-NF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

- Do stosowania z punktem dostępowym WLAN firmy Weidmüller
- Anteny wielokierunkowe oraz płaskie
- Do pracy w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz
- Wytrzymała konstrukcja (kategoria ochronna nawet IP68) pozwalająca na użytkowanie na wolnym powietrzu
- Kable do podłączania anten zewnętrznych do punktu dostępowego WLAN firmy Weidmüller w wersjach 2-metrowej oraz 4-metrowej

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-ANT-O-AH-360-5-NF
Nr zam.	1367120000
Wykonanie	Antena wielokierunkowa, Pasma 5 GHz, Zysk 5 dBi, pionowy, 1x złącze żeńskie typu N, spodnie, IP64, Impedancja: 50 Ω
GTIN (EAN)	4050118186345
J. op.	1 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-ANT-O-AH-360-5-NF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Wysokość	160 mm	Wysokość (cale)	6,299 inch
Ciężar	300 g	Masa netto	210 g
Średnica	16 mm		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne

Impedancja	50 Ω	Maksymalna moc złożona	6 W
Promieniowanie	Wielokierunkowy	Rodzaj przyłącza	1x złącze żeńskie typu N, spodnie
Szerokość wiązki promieniowania: 3dB (pionowo)	25°	Szerokość wiązki promieniowania: 3dB (poziomo)	360°
Współczynnik fali stojącej	< 1,7	Wychylenie pionowe impulsu elektrycznego	0°
Zakres częstotliwości	5150 - 5875 (MHz)	Zysk anteny	5 dBi
polaryzacja	pionowy		

Materiał obudowy

Podstawowy materiał obudowy PP

Objęte zakresem dostawy

Objęte zakresem dostawy 1 x antena, 1 x uchwyt montażowy, 2 x klamry do montażu masztu

Warunki środowiskowe

Obciążenie wiatrem	Czołowo, Bocznie, 7 N, przy prędkości 160 Km/h	Temperatura magazynowania, max.	75 °C
Temperatura magazynowania, min.	-45 °C	Temperatura pracy, max.	75 °C
Temperatura pracy, min.	-45 °C	obszar zastosowania	do zastosowań wewnątrz oraz na zewnątrz budynków

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001698	eClass 6.2	27-25-92-90
eClass 7.1	27-25-92-90	eClass 8.1	19-17-01-90
eClass 9.0	19-07-01-05	eClass 9.1	19-07-01-05

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Industrial Ethernet IE-ANT-O-AH-360-5-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Broszura/Katalog

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)