
Klippon POK (pusta obudowa z poliestru)
KLIPPON COPL 161609

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Mosiężne płytki uziemiające (Earth Continuity Plate) do stosowania w obudowach Klippon® POK
Aby zapewnić uziemienie wewnętrzne (szczególnie do wersji EX) płytki zapewniające ciągłość uziemienia są dostępne w wersji kątowej do stosowania w obudowach Klippon® POK.
Te wewnętrzne płytki zapewniające ciągłość uziemienia są przeznaczone w przypadkach stosowania dławnic metalowych i w konstrukcjach EMC; zapewniają rozszerzoną ochronę i są dostępne osobno.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	KLIPPON COPL 161609
Nr zam.	1390990000
Wykonanie	Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Płyta uziemienia, Szerokość: 60.5 mm, tworzywo: mosiądz, błyszczący, nieobrobiony
GTIN (EAN)	4050118191097
J. op.	1 Szt.

Klippon POK (pusta obudowa z poliestru)
KLIPPON COPL 161609

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	239 mm	Długość (cale)	9,409 inch
Szerokość	60,5 mm	Szerokość (cale)	2,382 inch
Grubość ścianki, maks.	0,8 mm	Grubość ścianki, min.	0,8 mm
Masa netto	93 g		

Informacje ogólne

Grubość materiału	0,8 mm	tworzywo	mosiądz
Powierzchnia	błyszczący, nieobrobiony		

Informacje ogólne Akcesoria

Grubość materiału	0,8 mm	Powierzchnia	błyszczący, nieobrobiony
tworzywo	mosiądz		

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC002623	ETIM 6.0	EC002623
eClass 6.2	27-18-92-64	eClass 7.1	27-18-92-64
eClass 8.1	27-18-92-64	eClass 9.0	27-18-28-14
eClass 9.1	27-18-92-64		

certyfikaty

Dopuszczenia	EAC
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP