

Klippon POK (pusta obudowa z poliestru)
KLIPPON COPL 256012

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Mosiężne płytki uziemiające (Earth Continuity Plate) do stosowania w obudowach Klippon® POK**

Aby zapewnić uziemienie wewnętrzne (szczególnie do wersji EX) płytki zapewniające ciągłość uziemienia są dostępne w wersji kątowej do stosowania w obudowach Klippon® POK.

Te wewnętrzne płytki zapewniające ciągłość uziemienia są przeznaczone w przypadkach stosowania dławnic metalowych i w konstrukcjach EMC; zapewniają rozszerzoną ochronę i są dostępne osobno.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	KLIPPON COPL 256012
Nr zam.	1391050000
Wykonanie	Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Płyta uziemienia, Szerokość: 85.5 mm, tworzywo: mosiądz, błyszczący, nieobrobiony
GTIN (EAN)	4050118191233
J. op.	1 Szt.

Klippon POK (pusta obudowa z poliestru)
KLIPPON COPL 256012**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	785 mm	Długość (cale)	30,905 inch
Szerokość	85,5 mm	Szerokość (cale)	3,366 inch
Grubość ścianki, maks.	0,8 mm	Grubość ścianki, min.	0,8 mm
Masa netto	445 g		

Informacje ogólne

Grubość materiału	0,8 mm	tworzywo	mosiądz
Powierzchnia	błyszczący, nieobrobiony		

Informacje ogólne Akcesoria

Grubość materiału	0,8 mm	Powierzchnia	błyszczący, nieobrobiony
tworzywo	mosiądz		

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC002623	ETIM 6.0	EC002623
eClass 6.2	27-18-92-64	eClass 7.1	27-18-92-64
eClass 8.1	27-18-92-64	eClass 9.0	27-18-28-14
eClass 9.1	27-18-92-64		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP