

**Industrial Ethernet
IE-PCB2-M12X-S-180****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



M12 typu X kat. 6A gniazdo do płytki drukowanej,
wstępnie zmontowane lub 2- częściowe, przystosowane
do lutowania rozplwowego

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-PCB2-M12X-S-180
Nr zam.	1393080000
Wykonanie	Złącze wtykowe do druku, M12, Połączenie lutowane, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010), IP67, po wkręceniu, przystosowany do reflow, 2-częściowe
GTIN (EAN)	4050118194043
J. op.	10 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-PCB2-M12X-S-180****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Grubość ścianki, maks.	2,5 mm	Grubość ścianki, min.	0,9 mm
Masa netto	11,8 g		

Temperatury

Temperatura pracy, max.	85 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy	-40 °C...85 °C	Temperatura magazynowania	
Temperatura układania			

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane ogólne

złącze 1	M12	Przyłącze 2	Połączenie lutowane
Budowa	przystosowany do reflow	Podstawowy materiał obudowy	CuZn
Kategoria	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Ścieżka połączenia	M12
Materiał styków	CuZn	Powierzchnia styku	Złoto na niklu
Materiał ekranu	CuSn	Ekranowanie	360° zamknięty dookoła
Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu	Cykle wpinania	≥ 100

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-2-109	Nr certyfikatu (cULus)	E316369
--------------------------------	-----------------	------------------------	---------

Właściwości elektryczne

Obciążalność przy temp. 50°C	0,5 A @ 40 °C	Wytrzymałość izolacji	100 MΩ
napięcie znamionowe	48 V		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-09	eClass 9.1	27-44-03-09

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Industrial Ethernet IE-PCB2-M12X-S-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Broszura/Katalog

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)

[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)

[MB FREECONTACT EN](#)

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[DUXR.E316369](#)


[Certificat CC Link IE Field M12-X](#)

Industrial Ethernet IE-PCB2-M12X-S-180


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Rysunki


Rysunek wymiarowy



Układ styków



Schemat otworów wierconych



Wycięcie montażowe

