

PAC PAC-UNIV-HE16-F-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Cable preconfeccionado cable plano según IEC-603/
DIN41651.

- Cable plano - cable plano
- Cable plano - punteras

Ogólne dane do zamówienia

Typ	PAC-UNIV-HE16-F-3M
Nr zam.	1349770030
Wykonanie	Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC
GTIN (EAN)	4032248176144
J. op.	1 Szt.

PAC
PAC-UNIV-HE16-F-3M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 214 g

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	60 °C	Temperatura magazynowania, min.	-10 °C
Temperatura pracy, max.	50 °C	Temperatura pracy, min.	-10 °C
Temperatura pracy	-10...50 °C	Temperatura magazynowania	-10...60 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	$\leq 60 \text{ V DC} \leq 25 \text{ V AC}$	Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max.	1 A
Prąd całkowity, max.	3 A	rezystancja	$\leq 150 \text{ m}\Omega/\text{m}$

dane ogólne

interfejs SPS	H0.14/10 (FERRULES 0.14mm ²)	przyłącze interfejs	HE10 16P
liczba biegunów, min.	16 biegunów	Średnica zewnętrzna	8 ± 1 mm
Kabel	Kabel LiYY	Długość kabla	3 m
tworzywo	PVC	przekrój przewodu	0,14 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
eClass 6.2	27-24-92-05	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.0	27-24-22-20
eClass 9.1	27-24-22-20		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

PobieranieDokumentacja użytkownika [Colours chart](#)