

PAC PAC-UNIV-D15M-F-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Cable pre-confeccionado sub-d según IEC-807/
DIN41652

- Sub-d a Sub-d
- Sub-d a punteras
- Cable apantallado

Ogólne dane do zamówienia

Typ	PAC-UNIV-D15M-F-3M
Nr zam.	1350420030
Wykonanie	Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiYCY, 8,7 ± 1 mm
GTIN (EAN)	4032248276943
J. op.	1 Szt.

PAC
PAC-UNIV-D15M-F-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	388 g
------------	-------

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	60 °C	Temperatura magazynowania, min.	-10 °C
Temperatura pracy, max.	50 °C	Temperatura pracy, min.	-10 °C
Temperatura pracy	-10...50 °C	Temperatura magazynowania	-10...60 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	$\leq 60 \text{ Vdc} \leq 25 \text{ Vac}$	Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max.	1 A
Prąd całkowity, max.	3 A	rezystancja	$\leq 80 \text{ m}\Omega/\text{m}$

dane ogólne

interfejs SPS	H0.25/10 (FERRULES 0.25mm ²)	przyłącze interfejs	SUB-D MALE 15P
liczba biegunów, min.	15 biegunów	Średnica zewnętrzna	8,7 ± 1 mm
Kabel	Kabel LiYCY	Długość kabla	3 m
tworzywo	PVC	przekrój przewodu	0,25 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
eClass 6.2	27-24-92-05	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.0	27-24-22-20
eClass 9.1	27-24-22-20		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	Colours chart
--------------------------	-------------------------------