

## końcówka kablowa KP-M14/-150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



### Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Typ        | KP-M14/-150                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1498580000</a>            |
| Wykonanie  | końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118308112                         |
| J. op.     | 25 Szt.                               |

**końcówka kablowa  
KP-M14/-150**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|        |         |            |          |
|--------|---------|------------|----------|
| Ciężar | 16,49 g | Masa netto | 164,92 g |
|--------|---------|------------|----------|

**Dane techniczne**

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Wykonanie | Seria DIN 46235, standard |
|-----------|---------------------------|

**Łączniki**

|                                 |                     |                                    |         |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------|
| Długość połączenia (l)          | 78 mm               | Długość trzonu (a)                 | 35 mm   |
| Numer identyfikacyjny Cu        | 22 K                | Otwór                              | M 14    |
| Przekrój przyłącza przewodu     | 150 mm <sup>2</sup> | Szerokość kołnierza (b)            | 34 mm   |
| izolacja                        | element niedostępny | Średnica wewnętrzna kołnierza (d2) | 15 mm   |
| Średnica wewnętrzna trzonu (d1) | 17 mm               | Średnica zewnętrzna trzonu (d3)    | 23,5 mm |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001509    | ETIM 4.0   | EC001509    |
| ETIM 5.0   | EC001050    | ETIM 6.0   | EC001050    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-05 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-03 | eClass 9.0 | 27-40-02-03 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-03 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN</a>                |

## końcówka kablowa KP-M14/-150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

