

HSS 3.2-9.5 EL W30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Technologia termotransferu pozwala na bardzo wykonywanie nadruków na termokurczliwej tulejce TwinMark w zaledwie kilka sekund. Długość oznacznika można regulować indywidualnie odpowiednio do liczby znaków oraz dostępnego miejsca. Następnie zadrukowany odcinek tulei umieszcza się na przewodzie i obkurcza. Po zaimportowaniu danych przy użyciu oprogramowania M-Print® PRO oraz wykonaniu nadruku przez drukarkę THM Plus S, termokurczliwa tuleja jest perforowana na odcinki o żądanej długości i od razu jest gotowa do użycia.

W przypadku materiałów o długości ponad 30 m trzeba stosować zewnętrznych uchwyt rolki (1302920000).

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HSS 3.2-9.5 EL W30M
Nr zam.	1505880000
Wykonanie	Znaczniki kabli i przewodów, 3.2 - 9.5 mm, x 15.1 mm, biały
GTIN (EAN)	4050118314168
J. op.	1 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000

HSS 3.2-9.5 EL W30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	30 000 mm	Długość (cale)	1 181,1 inch
Szerokość	15,1 mm	Szerokość (cale)	0,594 inch
Głębokość	0,77 mm	Głębokość (cale)	0,03 inch
Masa netto	235 g		

Dane ogólne

Barwny	biały	Długość	30 000 mm
Halogenki	Tak	Szerokość	15,1 mm
Zakres temperatury stosowania		Zalecane branże	Budowa fabryk, Energia, Producent urządzenia, Maszyny
	-55...135 °C		
tworzywo	poliolefin		

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Kurczliwość	3:1
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	16 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	4 mm ²
Zalecana temperatura obkurczania	90 °C	Zewnętrzna średnica przewodu	3,2 - 9,5 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	9,5 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	3,2 mm

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD](#)

HSS 3.2-9.5 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

