

CAN SUB-D SK TERM PS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na niestandardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złączy wtykowych do swobodnego konfekcjonowania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CAN SUB-D SK TERM PS
Nr zam.	1550590000
Wykonanie	
GTIN (EAN)	4050118357134
J. op.	1 Szt.

CAN SUB-D SK TERM PS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 100 g

TemperaturyWilgotność Maks. 75% w temp.
+25°C, niekondensujące**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Specyfikacje techniczne złącza D-SUB

Cykle wpinania	≥ 200	Dostępny rezystor końcowy	Tak
Interfejs magistrali	Wtyk SUB-D, 9-biegunowy, Pin	Magistrala, interfejs PG	Wtyk SUB-D, 9-biegunowy, Pin
Magistrala, interfejs kabla	Złącze śrubowe	Podstawowy materiał obudowy	ZnAl
Stopień ochrony	IP30	Wilgotność	Maks. 75% w temp. +25°C, niekondensujące
Zakres temperatury obudowy	-20...+70 ° C	kąt odejścia	90°
ryglowanie	UNC4-40	szybkość transmisji danych	1 Mbps

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC002640	ETIM 6.0	EC001132
eClass 6.2	27-26-07-07	eClass 7.1	27-44-03-07
eClass 8.1	27-44-03-07	eClass 9.0	27-44-03-02
eClass 9.1	27-44-03-90		

certyfikaty

ROHS Zgodny

PobieranieBroshura/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)