

SAIE-M12S-CD-2.0A HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAIE-M12S-CD-2.0A HW
Nr zam.	2484420200
Wykonanie	Wtyk montażowy, M12, PG 9, Liczba biegunów: 5, 2 m
GTIN (EAN)	4050118495935
J. op.	1 Szt.

SAIE-M12S-CD-2.0A HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 120 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane ogólne

Cykle wpinania	≥ 100 (M12)	Dławnice kablowe	PG 9
Długość kabla	2 m	Długość przewodu plecionego / kabla	2 m
Liczba biegunów	5	Przyłącze ekranu	Tak
Prąd znamionowy	4 A	Stopień ochrony	IP68
Stopień zanieczyszczenia	3	Zakres temperatury obudowy	-5 ... +70 °C
Zewnętrzna średnica przewodu	-	kodowanie	A
kolor płaszcza	fioletowy	napięcie znamionowe	125 V
promień zgięcia min., ruchomy	10 x średnica kabla	promień zgięcia, min., ułożony na stałe	5 x średnica kabla
Ścieżka połączenia	M12	Średnica kabla, maks.	7,5 mm
Średnica kabla, min.	6,9 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-03-09	eClass 9.1	27-44-03-09

certyfikaty

ROHS Zgodny

PobieranieBroszura/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)

SAIE-M12S-CD-2.0A HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

