

Elementy połączeniowe H0,34/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Do przewodów 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)

Materiał E-Cu, galwanicznie ocynowany
tolerancja wymiaru wg DIN 46228 część 1

- Pakowane luzem w torebki poliestrowe

Ogólne dane do zamówienia

Typ	H0,34/5
Nr zam.	1475640000
Wykonanie	Gilza na żyłę, nieizolowany, 8 mm
GTIN (EAN)	4050118282238
J. op.	1 000 Szt.
opakowanie	luzem

Elementy połączeniowe
H0,34/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	5 mm	Szerokość (cale)	0,197 inch
Masa netto	0,024 g		

Dane techniczne

Wykonanie	nieizolowany
-----------	--------------

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	8 mm	L1 in mm	5 mm
Przekrój przyłącza przewodu	0,34 mm ²	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 22
średnica kołnierza (D2)	1,8 mm	średnica powierzchni styku (D1)	0,85 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN
-----------------	-----------------------

Elementy połączeniowe H0,34/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.

