


**Seria W
WSI 6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu**Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	WSI 6
Nr zam.	2562730000
Wykonanie	Seria W, Rzędowa listwa bezpiecznikowa, Przekrój pomiarowy: 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118571509
J. op.	50 Szt.

**Seria W
WSI 6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 18,36 g

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	40 °C	Temperatura magazynowania, min.	10 °C
Temperatura magazynowania	10 °C...40 °C		

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX)	DEMKO14ATEX1389U	Nr certyfikatu (IECEx)	IECExUL14.0097U
Napięcie maks. (ATEX)	500 V	Prąd (ATEX)	6.3 A
Maks. przekrój przewodu (ATEX)	10 mm ²	Napięcie maks. (IECEx)	500 V
Prąd (IECEx)	6.3 A	Maks. przekrój przewodu (IECEx)	10 mm ²

Złączki bezpiecznikoweDopuszczalna moc strat dla bezpiecznika
z zabezpieczeniem półprzewodnikowym

Moc strat 1 bieg; 2 bieg; 3 bieg

dane znamionowePrzekrój pomiarowy 6 mm²**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000899	eClass 6.2	27-14-11-16
eClass 9.0	27-14-11-16	eClass 9.1	27-14-11-16

certyfikaty

Dopuszczenia

ATEX IEC EX



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	NTI WSI 6 StorageConditionsTerminalBlocks
--------------------------	--

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Attestation of Conformity ATEX Certificate IECEx Certificate AEx nA Certificate
--	--