

**końcówka kablowa
KRN-M16/-300 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje
użytkownikom stałą, długoterminową jakość
połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane do zamówienia

Typ	KRN-M16/-300 S
Nr zam.	1494400000
Wykonanie	końcówka kablowa, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303889
J. op.	5 Szt.

**końcówka kablowa
KRN-M16/-300 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Ciężar	20,6 g	Masa netto	193,6 g
--------	--------	------------	---------

Dane techniczne

Wykonanie	Seria Euro, wąski kołnierz
-----------	----------------------------

Łączniki

Długość połączenia (l)	81 mm	Długość trzonu (a)	42 mm
Otwór	M 16	Przekrój przyłącza przewodu	300 mm ²
Szerokość kołnierza (b)	30 mm	izolacja	element niedostępny
Średnica wewnętrzna kołnierza (d2)	17 mm	Średnica wewnętrzna trzonu (d1)	23,5 mm
Średnica zewnętrzna trzonu (d3)	30 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001051	ETIM 6.0	EC001051
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-05	eClass 9.0	27-40-02-05
eClass 9.1	27-40-02-05		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN

końcówka kablowa KRN-M16/-300 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

