

**końcówka kablowa  
KP-M8/-95****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje  
użytkownikom stałą, długoterminową jakość  
połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Typ        | KP-M8/-95                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1498180000</a>           |
| Wykonanie  | końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307498                        |
| J. op.     | 50 Szt.                              |

**końcówka kablowa  
KP-M8/-95****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|        |        |            |          |
|--------|--------|------------|----------|
| Ciężar | 9,36 g | Masa netto | 94,356 g |
|--------|--------|------------|----------|

**Dane techniczne**

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Wykonanie | Seria DIN 46235, standard |
|-----------|---------------------------|

**Łączniki**

|                                 |                     |                                    |        |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------|
| Długość połączenia (l)          | 65 mm               | Długość trzonu (a)                 | 35 mm  |
| Numer identyfikacyjny Cu        | 18 K                | Otwór                              | M8     |
| Przekrój przyłącza przewodu     | 95 mm <sup>2</sup>  | Szerokość kołnierza (b)            | 28 mm  |
| izolacja                        | element niedostępny | Średnica wewnętrzna kołnierza (d2) | 8,4 mm |
| Średnica wewnętrzna trzonu (d1) | 13,5 mm             | Średnica zewnętrzna trzonu (d3)    | 19 mm  |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001509    | ETIM 4.0   | EC001509    |
| ETIM 5.0   | EC001050    | ETIM 6.0   | EC001050    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-05 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-03 | eClass 9.0 | 27-40-02-03 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-03 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN</a>                |

## końcówka kablowa KP-M8/-95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

