VPK EX 7J (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego, 7J)
VP M16 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Zatyczki służą do zamykania ponadliczbowych otworów gwintowanych, w celu zapewnienia właściwego stopnia ochrony.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VP M16 EX SI 7J
Nr zam.	2066720000
Wykonanie	VPK EX 7J (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego, 7J), Korek, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
GTIN (EAN)	4050118415438
J. op.	100 Szt.

VPK EX 7J (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego, 7J)
VP M16 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	16,3 mm	Długość (cale)	0,642 inch
Wysokość	16,3 mm	Wysokość (cale)	0,642 inch
Masa netto	2,3 g		

Temperatury

Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-60 °C
zakres temperatur roboczych, maks.	70 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-60 °C

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000451	eClass 6.2	27-14-91-11
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-35

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN
Dane projektowe	STEP