

HS-HF 19.5-38.1/25 MM Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**MultiMark**

MultiMark stanowi szybki i niezawodny system do znakowania pozwalający bez kłopotów zastosować dowolny rodzaj znakowania. Złącza, przewody, kable lub urządzenia – rodzina produktów MultiMark obejmuje dobrze usystematyzowany, praktyczny asortyment oznaczników, które można stosować w połączeniu z zaawansowanym oprogramowaniem konfiguracyjnym M-Print® PRO we wszystkich obszarach zastosowań.

Państwa korzyści dzięki MultiMark

- Asortyment kompaktowych, praktycznych produktów
- Szybkie zadrukowywanie oraz montaż
- Niezawodne identyfikowanie złączy
- Doskonałe właściwości materiałowe

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HS-HF 19.5-38.1/25 MM Y
Nr zam.	2437960000
Wykonanie	Znaczniki kabli i przewodów, 19.5 - 38.1 mm, 25.4 x 60.5 mm, żółty
GTIN (EAN)	4050118460698
J. op.	200 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000 2448870000 1140490000

HS-HF 19.5-38.1/25 MM Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	60,5 mm	Szerokość (cale)	2,382 inch
Wysokość	25,4 mm	Wysokość (cale)	1 inch
Głębokość	0,77 mm	Głębokość (cale)	0,03 inch
Masa netto	3,2 g		

Dane ogólne

Barwny	żółty	Halogenki	Nie
Szerokość	60,5 mm	Zakres temperatury stosowania	-55... 105 °C
tworzywo	poliolefin		

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Kurczliwość	2:1
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	240 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	70 mm ²
Zalecana temperatura obkurczania	90 °C	Zewnętrzna średnica przewodu	19.5 - 38.1 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	38,1 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	19,5 mm

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN 45545-2 2013+A1 2015 BS EN ISO 4589-2 1999

HS-HF 19.5-38.1/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

