
SAIE-M12BL-0.3VFM16-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Państwa urządzenia peryferyjne wymagają zasilania o dużej mocy. Nowe złącze wtykowe M12 pozwala na bezproblemowe doprowadzenie zasilania 250 V / 2 A. Kompaktowe złącza wtykowe M12 z kodowaniem S oraz T są przeznaczone do przesyłania napięcia maks. 630 V AC lub 60 V DC i prądu 12 A.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAIE-M12BL-0.3VFM16-1.5
Nr zam.	2530780000
Wykonanie	Wtyk montażowy, M12, złącze żeńskie, proste, M 16, Liczba biegunów: 5
GTIN (EAN)	4050118540901
J. op.	1 Szt.

SAIE-M12BL-0.3VFM16-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	50 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dane ogólne

Cykle wpinania	500	Dławnice kablowe	M 16
Długość przewodu plecionego / kabla	0,3 m	Liczba biegunów	5
Materiał styków	Cu	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy
Powierzchnia styku	pozłacany	Przekrój żyły	1,5 mm²
Prąd znamionowy	16 A	Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu
Zakres temperatury obudowy	-40 ... +85 ° C	Zewnętrzna średnica przewodu	-
kodowanie	L	napięcie znamionowe	63 V
Ścieżka połączenia	M12		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-03-09	eClass 9.1	27-44-03-09

certyfikaty


ROHS	Zgodny

SAIE-M12BL-0.3VFM16-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Wycięcie montażowe