

VG EMC GEN 4 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową) VG M12 EMV-4 MS 3-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Produktabbildung
Dławnice EMC do ekranowania częstotliwości zakłócających z tłumieniem ekranowym sięgającym 100dB. Stykanie ekranu kabla za pomocą ciągłej podkładki sprężystej.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VG M12 EMV-4 MS 3-6.5
Nr zam.	2435070000
Wykonanie	VG EMC GEN 4 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową), Dławnica kablowa, M 12, 6, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
GTIN (EAN)	4050118446494
J. op.	50 Szt.

VG EMC GEN 4 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową)

VG M12 EMV-4 MS 3-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	34 mm	Długość (cale)	1,339 inch
Masa netto	0,014 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR
Stopień ochrony	IP66, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	długość gwintu	6 mm
gwint (zewnętrzny)	M 12	rodzaj ochrony z GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
rozmiar klucza 1	14 mm	rozmiar klucza 2	14 mm
skok gwintu	1,5 mm	tworzywo	mosiądz, niklowany
wkładka uszczelniająca	CR	wkładka zaciskowa	Poliamid
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
średnica ekranu, maks.	5 mm	średnica ekranu, min.	2 mm
średnica kabla zewnętrzna, maks.	6,5 mm	średnica kabla zewnętrzna, min.	3 mm

Numery certyfikatów przepustu kablowego

Nr certyfikatu przepustu kablowego (UL) E199260

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-32

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	STEP