

**Cabtite (system wpustów kablowych)
CABTITE CGS M20 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dla otworów przelotowych M20 do M63, system wprowadzania kabli Cabtite oferuje oddzielne wejścia przewodów wyposażonych i nie wyposażonych w zatyczki. W przypadku konserwacji lub zmian w systemie, wstępnie zmontowane kable o średnicach od 2 do 35 mm mogą być szybko i bezpiecznie zamontowane w panelach lub obudowach. Niezawodne uszczelnienie klasy IP66 zgodne z normą DIN EN 60529 i absolutnie pewne zamocowanie (eliminacja naprężeń zgodnie z normą DIN EN 62444) jest gwarantowane przez umieszczenie rowkowanych elementów uszczelniających z wycięciem falistym wokół przewodu przed jego włożeniem w połówki przelotu. System separacji zapewnia łatwą i szybką instalację. Po założeniu elementu uszczelniającego, połowy przelotu przewodu są po prostu zatrzaskiwane ze sobą. Nakrętka blokująca jest również oddzielna i gwarantuje pewne zamocowanie wewnątrz panelu.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CABTITE CGS M20 BK
Nr zam.	2584200000
Wykonanie	rozłączna dławnica kablowa, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 23.7 mm, M 20, IP54, IP65, IP66
GTIN (EAN)	4050118616576
J. op.	10 Szt.

Cabtite (system wpustów kablowych)
CABTITE CGS M20 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	38,7 mm	Długość (cale)	1,524 inch
Szerokość	40 mm	Szerokość (cale)	1,575 inch
Wysokość	23,7 mm	Wysokość (cale)	0,933 inch
Głębokość	38,7 mm	Głębokość (cale)	1,524 inch
Masa netto	11,05 g		

Informacje ogólne

Moment obrotowy dociągający, min.	3,8 Nm	Moment obrotowy dociągający, maks.	4 Nm
Klasa palności wg UL 94	V-0	Element uszczelniający	1 mały element uszczelniający
Średnica otworu	20 mm	gwint (zewnątrzny)	M 20
długość gwintu	15 mm	skok gwintu	1,5 mm
rozmiar klucza 1	38 mm	rozmiar klucza 2	28 mm
Halogenki	Nie	Silikon	Nie
uszczelka	TPE	tworzywo	poliamid, wzmocniony włóknem szklanym

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-32

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
-----------------	----------------------