

CMA-3151-250-AO-24DC-05**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Wtykowe przekładniki prądowe nadają się w szczególności do montażu na szynie zbiorczej.

Zalety:

- System połączeń bezśrubowych z zaciskiem sprężynowym.
- Metoda szybkiego podłączania żył jednodrutowych oraz przewodów cienkodrutowych.
- Odporny na wstrząsy i wibracje, duże siły mechanicznego mocowania
- Duża wytrzymałość prądowa

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CMA-3151-250-AO-24DC-05
Nr zam.	1531930000
Wykonanie	Przetwornik natężenia prądu, Prąd pierwotny: 250 A, Prąd wtórny : 4 - 20 mA, 1 VA, klasa dokładności: 0,5
GTIN (EAN)	4050118337204
J. op.	1 Szt.

CMA-3151-250-AO-24DC-05**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	80 mm	Szerokość (cale)	3,15 inch
Wysokość	117,8 mm	Wysokość (cale)	4,638 inch
Głębokość	71 mm	Głębokość (cale)	2,795 inch
Masa netto	250 g		

Temperatury

Temperatura pracy	Temperatura magazynowania
-------------------	---------------------------

Właściwości elektryczne

Obciążenie wtórne	1 VA	Prąd pierwotny	250 A
Prąd wtórny	4 - 20 mA	Prąd wtórny maks.	20 mA
Prąd wtórny, min.	4 mA	klasa dokładności	0,5

Dane techniczne

Ciepły prąd znamionowy ciągły $I_{\text{ciepły}}$	$1,5 \times I_{\text{znam.}}$	Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Klasa izolacji	E		

Wymiary przewodów pod napięciem

Przewodnik okrągły	28 mm	Szyna	30 x 10 mm
--------------------	-------	-------	------------

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC002048	ETIM 6.0	EC002048
eClass 6.2	27-21-09-02	eClass 7.1	27-21-09-02
eClass 8.1	27-21-09-02	eClass 9.0	27-21-09-02
eClass 9.1	27-21-09-02		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

CMA-3151-250-AO-24DC-05

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

