VPK EX 7J (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego, 7J)
VP M40 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Zatyczki służą do zamykania ponadliczbowych otworów gwintowanych, w celu zapewnienia właściwego stopnia ochrony.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VP M40 EX SI 7J
Nr zam.	2066760000
Wykonanie	VPK EX 7J (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego, 7J), Korek, M 40, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
GTIN (EAN)	4050118415452
J. op.	20 Szt.

VPK EX 7J (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego, 7J)
VP M40 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	26,5 mm	Długość (cale)	1,043 inch
Wysokość	26,5 mm	Wysokość (cale)	1,043 inch
Masa netto	23,45 g		

Informacje ogólne

Normy	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	Silikon
Stopień ochrony	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Wytyczne dotyczące montażu	Patrz instrukcja montażu.
długość gwintu	18 mm	gwint (zewnętrzny)	M 40
moment obrotowy króćca, maks.	6 Nm	moment obrotowy króćca, min.	6 Nm
moment obrotowy nakrętki zabezpieczającej, maks.	6 Nm	moment obrotowy nakrętki zabezpieczającej, min.	5,8 Nm
rodzaj ochrony przeciwzapłonowej	podwyższone bezpieczeństwo Ex e	rodzaj ochrony z GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
rozmiar klucza 1	46 mm	rozmiar klucza 2	46 mm
skok gwintu	1,5 mm	tworzywo	poliamid 6
udarność	7 dżuli wg IEC60079-0	uszczelka	Silikon
zakres temperatur roboczych, maks.	70 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-60 °C

Numery certyfikatów przepustu kablowego

Oznaczenie	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEx)	IECEx IMQ 13.0003X	Nr certyfikatu przepustu kablowego (INMETRO)	DNV 12.0051 X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (EAC)	RU C-TR.ГБ05.В.00840		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000451	eClass 6.2	27-14-91-11
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-35

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN
Dane projektowe	STEP