

Seria W
WQB 10 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu**Okablowanie przekładników prądowych oraz napięciowych**

Nasze bloki zaciskowe ze sprężyną i śrubą do rozłączania testowego umożliwiają tworzenie ważnych obwodów inwerterowych do pomiaru natężenia, napięcia oraz mocy w prosty i wyrafinowany sposób.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	WQB 10 WTL 6/4 FF
Nr zam.	2550780000
Wykonanie	Seria W, łącznik poprzeczny, do zacisków, Liczba biegunów: 10
GTIN (EAN)	4050118560640
J. op.	10 Szt.

Seria W
WQB 10 WTL 6/4 FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	106,9 mm	Szerokość (cale)	4,209 inch
Wysokość	29,32 mm	Wysokość (cale)	1,154 inch
Głębokość	5 mm	Głębokość (cale)	0,197 inch
Masa netto	22,6 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	40 °C	Temperatura magazynowania, min.	10 °C
Temperatura magazynowania	10 °C...40 °C		

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
---------------------	--------------------

dane tworzywa

Barwny	pomarańczowy
--------	--------------

dane znamionowe

Prąd znamionowy	41 A
-----------------	------

parametry systemu

Wykonanie	do zacisków
-----------	-------------

wymiary

Raster w mm (P)	11,1 mm
-----------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000489	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 9.0	27-14-11-40	eClass 9.1	27-14-11-40

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks
--------------------------	---