

SAIB-VSA-3P/24/9/SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na niestandardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złącz wtykowych do swobodnego konfekcjonowania. Adaptowalne wtyki zaworowe są często stosowane w budowie maszyn specjalnego przeznaczenia. Wtyki te są stosowane do podłączania zaworów elektromagnetycznych. Wtyki zaworowe dostępne są we wszystkich rodzajach konstrukcji standardowych. Seria obejmuje konstrukcje typu A, przemysłowe typu B, typu B zgodne z wymaganiami normy DIN, przemysłowe typu C i typu C zgodnie z DIN. Wtyki zaworowe dostępne są w wersjach 3 i 4 biegunowych bez kabli. Dostarczane są wraz z uszczelnieniem płaskim, które po przyśrubowaniu gwarantuje ochronę IP 65.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAIB-VSA-3P/24/9/SD
Nr zam.	2451220000
Wykonanie	Złączka wtykowa zaworu, Gniazdo, kątowe
GTIN (EAN)	4050118465426
J. op.	1 Szt.

SAIB-VSA-3P/24/9/SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 26 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Cykle wpinania	≤ 50	Liczba biegunów	3
Okablowanie ochronne	Dioda supresyjna	Podstawowy materiał obudowy	PA 6 GF
Powierzchnia styku	CuSn	Przekrój przyłącza, maks.	1,5 mm ²
Przyłącze ekranu	Nie	Prąd znamionowy	10 A
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Stopień ochrony	IP65
Stopień zanieczyszczenia	3	Zakres temperatury obudowy	-30...+90 °C
kodowanie	Forma A (18 mm)	napięcie znamionowe	24 V
Średnica kabla, maks.	7 mm	Średnica kabla, min.	4,5 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002062	eClass 6.2	27-26-07-03
eClass 9.0	27-44-01-05	eClass 9.1	27-06-03-12

certyfikaty

ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)