HS-HF 1.2-2.4/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



MultiMark

MultiMark stanowi szybki i niezawodny system do znakowania pozwalający bez kłopotów zastosować dowolny rodzaj znakowania. Złącza, przewody, kable lub urządzenia – rodzina produktów MultiMark obejmuje dobrze usystematyzowany, praktyczny asortyment oznaczników, które można stosować w połączeniu z zaawansowanym oprogramowaniem konfiguracyjnym M-Print® PRO we wszystkich obszarach zastosowań.

Państwa korzyści dzięki MultiMark

- Asortyment kompaktowych, praktycznych produktów
- Szybkie zadrukowywanie oraz montaż
- Niezawodne identyfikowanie złącz
- Doskonałe właściwości materiałowe

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HS-HF 1.2-2.4/50 MM Y
Nr zam.	2437860000
Wykonanie	Znaczniki kabli i przewodów, 1.2 - 2.4 mm, 50.8 x 4.2 mm, żółty
GTIN (EAN)	4050118461022
J. op.	1 000 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000 2448870000 1140490000

HS-HF 1.2-2.4/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	4,2 mm	Szerokość (cale)	0,165 inch
Wysokość	50,8 mm	Wysokość (cale)	2 inch
Głębokość	0,77 mm	Głębokość (cale)	0,03 inch
Masa netto	0,56 g		

Dane ogólne

Barwny	żółty	Halogenki	Nie
Szerokość	4,2 mm	Zakres temperatury stosowania	-55…105 °C
tworzywo	poliolefin		

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Kurczliwość	2:1
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	0,5 mm²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,25 mm²
Zalecana temperatura obkurczania	90 °C	Zewnętrzna średnica przewodu	1.2 - 2.4 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	2,4 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	1,2 mm

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN 45545-2 2013+A1 2015 BS EN ISO 4589-2 1999

HS-HF 1.2-2.4/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

