

THM ET TA 58/55 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Oferta oznaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller zawiera rozwiązania do najróżniejszych aplikacji. Obszar zastosowań rozciąga się od cienkich przewodów po kable o dużych średnicach zewnętrznych. Asortyment obejmuje między innymi systemy kombinowane, złożone z pojedynczych etykiet, przezroczystych tulei i znaczników, mocowanych opaskami kablowymi.

Są też dostępne otwarte oraz zamknięte oznaczniki, a także zadrukowane lub neutralne oznaczniki do indywidualnego etykietowania. Niezawierające halogenków ani szkodliwych substancji oznaczniki przewodów firmy Weidmüller spełniają wymagania norm europejskich oraz wewnętrzne norm renomowanych producentów urządzeń elektrycznych.

Oznaczniki do kabli i przewodów - są dostępne systemy o następujących zastosowaniach:

- Przypinanie do wstępnie zadrukowanych oznaczników zgodnie z indywidualnymi wymaganiami
- Etykietowanie znakami ze standardowego zestawu
- Łączenie pojedynczych, wstępnie wydrukowanych znaków w celu utworzenia kodu znakowego
- Samodzielne opisywanie przy użyciu drukarki laserowej SMark, drukarki PrintJet, plotera MCP Plus, MC-Mobilo, drukarki laserowej (format DIN A4), drukarki termotransferowej lub flamastra STI.

Przykładowe oznaczniki znajdują się w woreczku z próbkami oznaczników Weidmüller, nr zamówienia 1640420000.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	THM ET TA 58/55 WS
Nr zam.	2539390000
Wykonanie	Znaczniki kabli i przewodów, 58 x 55 mm, biały
GTIN (EAN)	4050118570151
J. op.	1 000 Szt.

THM ET TA 58/55 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	55 mm	Szerokość (cale)	2,165 inch
Wysokość	58 mm	Wysokość (cale)	2,283 inch
Głębokość	0,35 mm	Głębokość (cale)	0,014 inch
Masa netto	1,232 g		

Dane ogólne

Barwny	biały	Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	HB	Szerokość	55 mm
Zakres temperatury stosowania	-50...100 °C	tworzywo	polipropylen

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie
-----------	-----

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN
-----------------	-----------------------

THM ET TA 58/55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

