

**SAIL-M12BW-T-3.0H****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Państwa urządzenia peryferyjne wymagają zasilania o dużej mocy. Nowe złącze wtykowe M12 pozwala na bezproblemowe doprowadzenie zasilania 250 V / 2 A. Kompaktowe złącza wtykowe M12 z kodowaniem S oraz T są przeznaczone do przesyłania napięcia maks. 630 V AC lub 60 V DC i prądu 12 A.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	SAIL-M12BW-T-3.0H
Nr zam.	<a href="#">2050690300</a>
Wykonanie	Przewód zasilający, Jeden koniec bez złącza, M12, Liczba biegunów : 4, 3 m, Gniazdo, kątowe, Ekranowane: Nie, Materiał płaszczka: PUR, Halogenki: Nie
GTIN (EAN)	4050118441932
J. op.	1 Szt.

**SAIL-M12BW-T-3.0H****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 200 g

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Specyfikacje techniczne kabla**

Liczba biegunów	4	Przekrój żyły	2,5 mm <sup>2</sup>
Średnica zewnętrzna	11 ± 0.4 mm	Długość kabla	3 m
Ekranowane	Nie	izolacja	PP
Kodowanie kolorami	czarny, niebieski, biały, brązowy	Materiał płaszcz	PUR
kolor płaszcz	czarny	Halogenki	Nie
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.	-40...90 °C	Zakres temperatur, stały	-50...90 °C
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style	20234 (80 °C / 1000 V)	Przydatność do łańcucha ciągowego	Tak
promień zgięcia, min., ułożony na stałe	5 x średnica kabla	promień zgięcia min., ruchomy	10 x średnica kabla
Przyspieszenie	5 m/s <sup>2</sup>	Prędkość	5 m/s
Cykle gięcia	10 Mio	Odporne na ściegi spawalnicze	Nie
Kabel hybrydowy	Nie	Sieciowane radiacyjnie	Nie
Konfigurowalna długość kabla	Nie		

**Dane ogólne techniczne**

Wykonanie	Gniazdo, kątowe	Ścieżka połączenia	M12
Podstawowy materiał obudowy	PUR	kodowanie	T
Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu	Powierzchnia styku	pozlacany
napięcie znamionowe	63 V	Prąd znamionowy	12 A
Wytrzymałość izolacji	10 <sup>8</sup> Ω	Zakres temperatury obudowy	-40...+125 °C
Cykle wpinania	≥ 100	Stopień zanieczyszczenia	3

**Normy**

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-2-111

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC001855	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-06-03-11	eClass 9.1	27-06-03-11

**certyfikaty**

ROHS Zgodny


**Pobieranie**Broshura/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)

**SAIL-M12BW-T-3.0H**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Rysunki**

**Rysunek wymiarowy**



**Schemat biegunów**



**Schemat połączeń**



**Idealne narzędzie: Screwty® z regulacją momentu obrotowego**

