

SAI-4-SVV-GM-RM-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com



4-drożny rozdzielacz zasilania SAI z dwoma potencjałami oraz galwanicznie izolowanym sygnałem zwrotnym przesyłanym poprzez 8-biegunowe złącze M12. Napięcie robocze 24 V DC. Prąd łączny 32 A. Złącze M12, kodowanie T.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAI-4-SVV-GM-RM-M12
Nr zam.	2495280000
Wykonanie	Rozdzielacz zasilania, M12, wersja pokrywy, Tak
GTIN (EAN)	4050118504927
J. op.	1 Szt.

SAI-4-SVV-GM-RM-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 100 g

Temperatury

Temperatura pracy, max.	80 °C	Temperatura pracy, min.	-20 °C
Temperatura pracy	-20 - 80°C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane przyłącza

Zewnętrzna średnica przewodu, min.	6 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	12 mm
Dławnice kablowe	M 20	Zakres zaciskania, min.	0,5 mm ²
Zakres zaciskania, maks.	4 mm ²	odejście rozdzielcze	wersja pokryw

Dane elektryczne

napięcie znamionowe, min.	10 V	Napięcie znamionowe, maks.	48 V
Maks. pojemność pojedynczego gniazda	10 A	prąd całkowity	32 A
prąd na sygnał	10 A	Wytrzymałość izolacji	10 ⁸ Ω
Odpowiedź potencjałowa	Tak		

Dane materiałowe

Podstawowy materiał obudowy	Pocan	materiał rozdzielczy	tworzywo sztuczne
kolor obudowy	szary, RAL 7032	materiał uszczelniający pokrywę	Viton
Gniazdo śrubowe	CuZn, niklowany	Materiał styków	CuZn
Powierzchnia styku	pozlaczany	Materiał podstawy styków	PBT (UL 94 V0)

Dane ogólne techniczne

Stopień ochrony	IP68	Liczba biegunów	4
Liczba gniazd stykowych	4	Ścieżka połączenia	M12
Stopień zanieczyszczenia	3	Metoda wypalania	V-0
Cykle wpinania	≤ 50	LED	Tak
czujnik bezdotykowy LED	Tak	Kolor diody do funkcji eksploatacyjnej	żółty
Kolor diody do funkcji E/A	żółty		

Dane techniczne kabla

Liczba biegunów	4	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	6 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	12 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002585	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 9.0	27-44-01-08	eClass 9.1	27-44-01-08

certyfikaty

ROHS Zgodny

SAI-4-SVV-GM-RM-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Broszura/Katalog

[FL FIELDWIRING EN](#)

SAI-4-SVV-GM-RM-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Schemat połączeń

