

TM
TM 204/23 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Oferujemy szeroki wybór uniwersalnych tulei TM. Szeroki zakres zastosowań: od cienkich przewodów po kable o dużej średnicy zewnętrznej. Asortyment zapewnia maksymalną ochronę opisanych sztyldów wsuwanych przed czynnikami zewnętrznymi. Tuleje TM zapewniają swobodę instalowania. Są dostępne w pięciu różnych długościach (12, 15, 18, 20, 30 mm) i jedenastu rozmiarach - jeden typ sztyldów do wszystkich tulei.

- Optymalna ochrona drukowanych sztyldów wsuwanych
- Szeroki zakres zastosowań na przewodach i kablach
- Jeden rodzaj sztyldu do wszystkich przekrojów
- TMX 30 do mocowania opaskami kablowymi (szerokość 4,6 mm)

Ogólne dane do zamówienia

Typ	TM 204/23 V0
Nr zam.	1507090000
Wykonanie	TM, Gilza x 9 mm, PVC, Barwny: transparentny, Zewnętrzna średnica przewodu: 6 - 10 mm
GTIN (EAN)	4050118315257
J. op.	500 Szt.

TM
TM 204/23 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	9 mm	Szerokość (cale)	0,354 inch
Wysokość	23 mm	Wysokość (cale)	0,906 inch
Masa netto	0,9 g		

Dane ogólne

Barwny	transparentny	Klasa palności wg UL 94	V-0
Rodzaj nadruku	neutralna	Szerokość	9 mm
Zakres temperatury stosowania tworzywo	-40...80 °C PVC	Zalecane branże	Transport, Maszyny

Markery przewodów i kabli

Przekrój przyłącza przewodu, maks.	16 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	6 mm ²
Zewnętrzna średnica przewodu	6 - 10 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	10 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	6 mm		

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP
Powiadomienie o zmianie produktu	PCN Transparent Sleeves_DE PCN Transparent Sleeves_EN