

D-SERIES DRR
DRR370024L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Przełącznik z serii D-SERIES DRR.

- 2 lub 3 zestyki przełączne
- Szeroki zakres napięć cewki
- Z wbudowanym wskaźnikiem stanu (czerwony napięcie przemienne, zielony napięcie stałe)

Ogólne dane do zamówienia

Typ	DRR370024L
Nr zam.	1133420000
Wykonanie	D-SERIES DRR, Przełączniki, Liczba styków: 3 zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC, prąd trwały: 10 A, złącze wtykowe
GTIN (EAN)	4032248952779
J. op.	10 Szt.

D-SERIES DRR
DRR370024L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	34,5 mm	Szerokość (cale)	1,358 inch
Wysokość	34,5 mm	Wysokość (cale)	1,358 inch
Głębokość	66 mm	Głębokość (cale)	2,598 inch
Masa netto	84,6 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	55 °C	Temperatura magazynowania, min.	-25 °C
Temperatura pracy, max.	55 °C	Temperatura pracy, min.	-25 °C
Wilgotność	5...85 % wilgotności względnej, bez kondensacji	Temperatura pracy	-25 °C...55 °C
Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus) E312083

Wejście

Znamionowe napięcie sterujące	24 V DC	Prąd znamionowy DC	55,8 mA
moc znamionowa	1,5 W	Napięcie zadziałania / zwolnienia, typ.	18 V / 3.6 V DC
Rezystancja cewki	430 Ω ± 10 %	Wskazanie statusu	Zielona dioda LED

Wyjście

znamionowe napięcie załączające	250 V AC	Napięcie łączeniowe AC, max.	250 V
prąd trwały	10 A	Początkowy prąd rozruchowy	50 A / 50 ms
Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks.	2500 VA	Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks.	240 W @ 24 V
Opóźnienie włączenia	< 30 ms	Opóźnienie wyłączenia	< 20 ms
min. moc włączalna	100 mA @ 12 V	max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym	0,1 Hz

Dane zestyku

Typ zestyku	3 zestyk przełączny (AgNi)	Rezystancja stykowa	≤ 50 mΩ
Żywotność mechaniczna	10 x 10 ⁶ połączeń		

Dane ogólne

Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika	Tak	Barwny	transparentny
---	-----	--------	---------------

D-SERIES DRR
DRR370024L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

Dane techniczne**Koordinacja izolacji**

Napięcie znamionowe	250 V	Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	3	grupa materiałów izolacyjnych	IIIa
Stopień ochrony	IP20	Wytrzymałość dielektryczna, wejście/ wyjście	2,5 kV _{eff} / 1 min.
Odstęp wejście – wyjście po izolacji oraz izolacyjny powietrzny	≥ 3 mm	Wytrzymałość dielektryczna sąsiadujących styków	1,2 kV _{eff} / 1 min.
Wytrzymałość dielektryczna otwartego styku	1,2 kV _{eff} / 1 min.	udarowe napięcie wytrzymywane	4 kV (1,2/50 μs)

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Normy	IEC 61810-1, EN 60664-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, UL 508	Nr certyfikatu (cURus)	E312083
-------	--	------------------------	---------

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz	złącze wtykowe
--------------------------	----------------

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001437	ETIM 5.0	EC001437
ETIM 6.0	EC001437	eClass 6.2	27-37-10-16
eClass 7.1	27-37-16-01	eClass 8.1	27-37-16-01
eClass 9.0	27-37-16-01	eClass 9.1	27-37-16-01

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie


Broszura/Katalog	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	DE_PA_5600_160310_004.pdf

D-SERIES DRR DRR370024L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Rysunki

Schemat połączeń




Widok kołków od spodu

Graph




Charakterystyka ograniczenia prądu obciążenia DC
Obciążenie rezystancyjne

Graph




Trwałość elementów elektrycznych



Roboczy zakres napięcia stałego

Dimensional drawing




D-SERIES DRR DRR370024L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Miscellaneous



Kody typów