

**HSS 3.2-9.5 EL W13M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Technologia termotransferu pozwala na bardzo wykonywanie nadruków na termokurczliwej tulejce TwinMark w zaledwie kilka sekund. Długość oznacznika można regulować indywidualnie odpowiednio do liczby znaków oraz dostępnego miejsca. Następnie zadrukowany odcinek tulei umieszcza się na przewodzie i obkurcza. Po zaimportowaniu danych przy użyciu oprogramowania M-Print® PRO oraz wykonaniu nadruku przez drukarkę THM Plus S, termokurczliwa tuleja jest perforowana na odcinki o żądanej długości i od razu jest gotowa do użycia.

W przypadku materiałów o długości ponad 30 m trzeba stosować zewnętrznych uchwyt rolki (1302920000).

**Ogólne dane do zamówienia**

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ                   | HSS 3.2-9.5 EL W13M                                         |
| Nr zam.               | <a href="#">1489660000</a>                                  |
| Wykonanie             | Znaczniki kabli i przewodów, 3.2 - 9.5 mm, x 15.1 mm, biały |
| GTIN (EAN)            | 4050118299359                                               |
| J. op.                | 1 Szt.                                                      |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2430920000</a>                                  |

**HSS 3.2-9.5 EL W13M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |           |                  |             |
|------------|-----------|------------------|-------------|
| Długość    | 13 000 mm | Długość (cale)   | 511,81 inch |
| Szerokość  | 15,1 mm   | Szerokość (cale) | 0,594 inch  |
| Głębokość  | 0,77 mm   | Głębokość (cale) | 0,03 inch   |
| Masa netto | 177 g     |                  |             |

**Dane ogólne**

|                               |              |                 |                                                       |
|-------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Barwny                        | biały        | Długość         | 13 000 mm                                             |
| Halogenki                     | Tak          | Szerokość       | 15,1 mm                                               |
| Zakres temperatury stosowania |              | Zalecane branże | Budowa fabryk, Energia, Producent urządzenia, Maszyny |
|                               | -55...135 °C |                 |                                                       |
| tworzywo                      | poliolefin   |                 |                                                       |

**Markery przewodów i kabli**

|                                     |                    |                                    |                   |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|
| Halogenki                           | Tak                | Kurczliwość                        | 3:1               |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks.  | 16 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min.  | 4 mm <sup>2</sup> |
| Zalecana temperatura obkurczania    | 90 °C              | Zewnętrzna średnica przewodu       | 3,2 - 9,5 mm      |
| Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 9,5 mm             | Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 3,2 mm            |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**

Dane projektowe

[EPLAN](#), [WSCAD](#)

**HSS 3.2-9.5 EL W13M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

