

**HS-HF 1.6-3.2/50 MM W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**MultiMark**

MultiMark stanowi szybki i niezawodny system do znakowania pozwalający bez kłopotów zastosować dowolny rodzaj znakowania. Złącza, przewody, kable lub urządzenia – rodzina produktów MultiMark obejmuje dobrze usystematyzowany, praktyczny asortyment oznaczników, które można stosować w połączeniu z zaawansowanym oprogramowaniem konfiguracyjnym M-Print® PRO we wszystkich obszarach zastosowań.

**Państwa korzyści dzięki MultiMark**

- Asortyment kompaktowych, praktycznych produktów
- Szybkie zadrukowywanie oraz montaż
- Niezawodne identyfikowanie złączy
- Doskonałe właściwości materiałowe

**Ogólne dane do zamówienia**

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                   | HS-HF 1.6-3.2/50 MM W                                                            |
| Nr zam.               | <a href="#">2437890000</a>                                                       |
| Wykonanie             | Znaczniki kabli i przewodów, 1.6 - 3.2 mm, 50.8 x 5.6 mm, biały                  |
| GTIN (EAN)            | 4050118461053                                                                    |
| J. op.                | 1 000 Szt.                                                                       |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> <a href="#">1140490000</a> |

**HS-HF 1.6-3.2/50 MM W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |           |
|------------|---------|------------------|-----------|
| Szerokość  | 5,6 mm  | Szerokość (cale) | 0,22 inch |
| Wysokość   | 50,8 mm | Wysokość (cale)  | 2 inch    |
| Głębokość  | 0,77 mm | Głębokość (cale) | 0,03 inch |
| Masa netto | 0,6 g   |                  |           |

**Dane ogólne**

|           |            |                               |               |
|-----------|------------|-------------------------------|---------------|
| Barwny    | biały      | Halogenki                     | Nie           |
| Szerokość | 5,6 mm     | Zakres temperatury stosowania | -55... 105 °C |
| tworzywo  | poliolefin |                               |               |

**Markery przewodów i kabli**

|                                     |                     |                                    |                     |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Halogenki                           | Nie                 | Kurczliwość                        | 2:1                 |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks.  | 1,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Zalecana temperatura obkurczania    | 90 °C               | Zewnętrzna średnica przewodu       | 1,6 - 3,2 mm        |
| Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 3,2 mm              | Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 1,6 mm              |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                                              |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe                              | <a href="#">EPLAN</a>                                                                                                                         |
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006</a><br><a href="#">BS EN 45545-2 2013+A1 2015</a><br><a href="#">BS EN ISO 4589-2 1999</a> |

## HS-HF 1.6-3.2/50 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

