

SAIS-4/7-1.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



Państwa urządzenia peryferyjne wymagają zasilania o dużej mocy. Nowe złącze wtykowe M12 pozwala na bezproblemowe doprowadzenie zasilania 250 V / 2 A. Kompaktowe złącza wtykowe M12 z kodowaniem S oraz T są przeznaczone do przesyłania napięcia maks. 630 V AC lub 60 V DC i prądu 12 A.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAIS-4/7-1.5
Nr zam.	1353820000
Wykonanie	Wtyk dowolnie konfekcjonowany, złącze męskie, proste
GTIN (EAN)	4050118156607
J. op.	1 Szt.

SAIS-4/7-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 23 g

Temperatury

Temperatura pracy, max. 85 °C Temperatura pracy, min. -40 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Cykle wpinania	≥ 100	Dławnice kablowe	PG 7
Liczba biegunów	4	Materiał pierścienia gwintowanego	odlew ciśnieniowy cynkowy
Podstawowy materiał obudowy	PA	Powierzchnia styku	pozlaczany
Przekrój przyłącza, maks.	1,5 mm ²	Przekrój przyłącza, min.	0,5 mm ²
Przyłącze ekranu	Nie	Prąd znamionowy	8 A
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Stopień zanieczyszczenia	3
Wytrzymałość izolacji	10 ⁸ Ω	Zakres temperatury obudowy	-40 ... +85 °C
kodowanie	A	napięcie znamionowe	250 V
Średnica kabla, maks.	6 mm	Średnica kabla, min.	4 mm

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002062
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)Dokumentacja użytkownika [Manual](#)