

VG Ex MS (dławnica kablowa z mosiądzu Ex) VG M16 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Dławnice kablowe z brązu, odpowiednie do stref zagrożonych wybuchem Ex e (ochrona zwiększona). Zostały one przetestowane zgodnie z aktualnie obowiązującą normą EN 60079-0:2009, a także uzyskały certyfikat ATEX.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VG M16 EXE MS
Nr zam.	1460040000
Wykonanie	VG Ex MS (dławnica kablowa z mosiądzu Ex), Dławnica kablowa, M 16, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, mosiądz, niklowany
GTIN (EAN)	4050118265989
J. op.	50 Szt.

**VG Ex MS (dławnica kablowa z mosiądzu Ex)
VG M16 EXE MS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	46 mm	Długość (cale)	1,811 inch
Masa netto	50,6 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Informacje ogólne

Normy	EN 60079-0 : 2009, EN 60079-1 : 2007, EN 60079-7 : 2007, EN 60079-11 : 2010, EN 60079-31 : 2009	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	
Stopień ochrony	IP66, IP68	Wskaźówka: stopień ochrony	NBR Prosimy przestrzegać informacji zawartych w instrukcjach montażowych.
Wytyczne dotyczące montażu	Patrz instrukcja montażu.	długość gwintu	16 mm
gwint (zewnątrzny)	M 16	rodzaj ochrony z GWDR	IP66, IP68
rozmiar klucza 1	22 mm	rozmiar klucza 2	22 mm
skok gwintu	1,5 mm	tworzywo	mosiądz, niklowany
wkładka uszczelniająca	CR	wkładka zaciskowa	neopren
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
średnica kabla zewnętrzna, maks.	12 mm	średnica kabla zewnętrzna, min.	3 mm

Numery certyfikatów przepustu kablowego

Oznaczenie	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX)	IMQ 11ATEX038X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (GOST)	POCC TR.05.B04161		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-14-91-11
eClass 7.1	27-14-91-11	eClass 8.1	27-14-91-11
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-34

Informacje produktowe

Informacje produktowe	W połączeniu z obudowami Klippon STB należy zastosować dodatkową uszczelkę płaską – GWDR NP.
-----------------------	--

certyfikaty

Dopuszczenia



Dopuszczenia	EAC; ATEX
ROHS	Zgodny

VG Ex MS (dławnica kablowa z mosiądzu Ex) VG M16 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP