SAIE-M12S-3+PE-S-0.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Państwa urządzenia peryferyjne wymagają zasilania o dużej mocy. Nowe złącze wtykowe M12 pozwala na bezproblemowe doprowadzenie zasilania 250 V / 2 A. Kompaktowe złącza wtykowe M12 z kodowaniem S oraz T są przeznaczone do przesyłania napięcia maks. 630 V AC lub 60 V DC i prądu 12 A.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAIE-M12S-3+PE-S-0.5U-M16
Nr zam.	1460320000
Wykonanie	Wtyk montażowy, M12, złącze męskie, proste, M 16, Liczba biegunów: 4
GTIN (EAN)	4050118266528
J. op.	1 Szt.

SAIE-M12S-3+PE-S-0.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	49 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-2-111

Dane ogólne

Dławnice kablowe	M 16	Długość przewodu plecionego / kabla	0,5 m
Liczba biegunów	4	Podstawowy materiał obudowy	mosiądz, niklowany
Powierzchnia styku	pozłacany	Przekrój żyły	16 AWG
Prąd znamionowy	12 A	Prąd znamionowy	12 A
Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu	Zakres temperatury obudowy	-40 ... +85 ° C
Zewnętrzna średnica przewodu	-	kodowanie	S
napięcie znamionowe	630 V	Ścieżka połączenia	M12

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

certyfikaty

Dopuszczenia	EAC
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN

SAIE-M12S-3+PE-S-0.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Schemat biegunów

