

Seria A
APGSR 2.5/4 - 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Złącze sprężynowe z technologią PUSH IN

Innowacyjna technologia PUSH IN do minimum zmniejsza ilość czasu koniecznego do wykonania okablowania. Bezpośredni montaż gwarantuje dużą siłę wyrwania przewodnika oraz łatwą obsługę wszystkich rodzajów przewodników.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	APGSR 2.5/4 - 4P
Nr zam.	2457590000
GTIN (EAN)	4050118472967
J. op.	25 Szt.

Seria A
APGSR 2.5/4 - 4P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	19,9 mm	Szerokość (cale)	0,783 inch
Wysokość	7,87 mm	Wysokość (cale)	0,31 inch
Głębokość	53 mm	Głębokość (cale)	2,087 inch
Masa netto	3,13 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	40 °C	Temperatura magazynowania, min.	10 °C
Temperatura magazynowania	10 °C...40 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min.	-60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	130 °C		

dane tworzywa

tworzywo	Wemid	Barwny	pomarańczowy
----------	-------	--------	--------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002848	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-11-92

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks

Seria A
APGSR 2.5/4 - 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

