

Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock)
KEBI QL 404022 S2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Od wielu lat nazwa Klippon® jest synonimem kompetencji i jakości w produkcji obudów. Obudowy przemysłowe Klippon® EBi zapewniają niezawodną ochronę komponentów stosowanych w umiarkowanych warunkach i są przeznaczone do codziennej eksploatacji.

System Klippon® EBi zapewnia wysoki stopień zabezpieczenia i odporności na uderzenia, dzięki czemu jest idealnie przystosowany do wymagań klienta oraz ciągle rosnących potrzeb indywidualnych aplikacji. Standardowym produktem z tej rodziny jest obudowa Klippon® EBi QL, wyposażona w drzwiczki na zawiasach i zamek na klucz.

Dostępna jest także wersja z śrubami mocującymi, lecz jest ona produkowana tylko na zamówienie i musi być zamawiana w określonej, minimalnej ilości. Na żądanie dostępne są także atesty FNV GL oraz cULus.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	KEBI QL 404022 S2B0
Nr zam.	2470740000
Wykonanie	Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 400 mm, Szerokość: 400 mm, Głębokość: 220 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4301 (304), element szczotkowy, srebrny
GTIN (EAN)	4050118591071
J. op.	1 Szt.

Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock)

KEBI QL 404022 S2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	400 mm	Szerokość (cale)	15,748 inch
Wysokość	400 mm	Wysokość (cale)	15,748 inch
Głębokość	220 mm	Głębokość (cale)	8,661 inch
Wymiar mocowania szerokość	350 mm	Wymiar mocowania wysokość	350 mm
Grubość ścianki, maks.	1,5 mm	Grubość ścianki, min.	1,5 mm
Masa netto	8 696,5 g	Średnica	9 mm

Informacje ogólne

Grubość materiału	1,5 mm	Grubość materiału kołnierza	1,5 mm
Grubość materiału obudowy	1,5 mm	Grubość materiału wieka	1,5 mm
Materiał uszczelki pokryw	Pianka PUR	Normy	DIN EN 62208, IEC 60529
Wskazówka montażowa	Spawany kątownik montażowy, Płyta montażowa	kąt otwarcia wieka	125 °
obszary zastosowania	urządzenia portowe, budowa maszyn, transport, budowa okrętów, przemysł opakowań, przemysł procesowy	tworzywo	stal nierdzewna 1.4301 (304)
materiał uszczelniający	Pianka PUR	Powierzchnia	element szcztotkowany
Temperatura pracy, min.	-40 °C	Temperatura pracy, max.	85 °C
udarność	10.00 J	Stopień ochrony	IP66
mocowanie obudowy	nakładki mocujące, Montaż poprzez tylną ściankę obudowy	Mocowanie wieka	zamek ćwierćobrotowy z wkładką szczelinową
mocowanie do wbudowania	przykręcany		

Numery certyfikatów obudowy

Nr certyfikatu (cULus) E243298

Uziemienie obudowy

Uziemienie, obudowa, pokrywa	Przyspawana śruba uziemienia M6 w obudowie i pokrywie	Uziemienie, obudowa, wewnętrzne	Przyspawana śruba uziemienia M6 w obudowie i pokrywie
Uziemienie, obudowa, zewnętrzne	M6 nit z wstępnie zamontowanym elementem uziemiającym		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 9.0	27-18-01-01	eClass 9.1	27-18-92-90

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Karta katalogowa

Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock)
KEBI QL 404022 S2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dane projektowe

[STEP](#)

**Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock)
KEBI QL 404022 S2B0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki**Rysunek wymiarowy**