

WM
WM 0/12 1.0-2.0 MM GE
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com


Bez możliwości odłączenia: WM

Nasze zamykane oznaczniki, bez możliwości odłączenia są mocowane bez potrzeby stosowania narzędzi. Kabel jest po prostu przeprowadzany przez otwory na obu końcach, po czym następuje zamocowanie kabla w odpowiednim miejscu. Naprężenie charakterystyczne dla tego materiału mocuje znacznik pewnie na miejscu. Oznaczniki WM są dostępne w czterech rozmiarach do przewodów o przekroju od 0,25 mm² do 16 mm². Każdy rozmiar jest dostępny w trzech długościach oraz dwóch kolorach. Dzięki temu oferujemy odpowiedni asortyment do standardowego opisywania przewodów w szafach sterowniczych.

Państwa korzyści dzięki MultiMark

- Asortyment kompaktowych, praktycznych produktów
- Szybkie zadrukowywanie oraz montaż
- Niezawodne identyfikowanie złączy
- Doskonałe właściwości materiałowe

Ogólne dane do zamówienia

Typ	WM 0/12 1.0-2.0 MM GE
Nr zam.	2006250000
Wykonanie	WM, Znaczniki kabli i przewodów, 1 - 2 mm, 23 x 3.5 mm, żółty
GTIN (EAN)	4050118390599
J. op.	2 000 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000 2448870000 1140490000

WM
WM 0/12 1.0-2.0 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	3,5 mm	Szerokość (cale)	0,138 inch
Wysokość	23 mm	Wysokość (cale)	0,906 inch
Głębokość	0,5 mm	Głębokość (cale)	0,02 inch
Masa netto	0,072 g		

Dane ogólne

Barwny	żółty	Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	HB	Szerokość	3,5 mm
Wielkość pola opisowego	13 x 3,5 mm	Wykonanie	bezhalogenowy
Zakres temperatury stosowania	-40...150 °C	tworzywo	poliester

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	0,75 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,5 mm ²	Zewnętrzna średnica przewodu	1 - 2 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	2 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	1 mm

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP

WM
WM 0/12 1.0-2.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

