


Seria W
WEW 35/2 V0 GF SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	WEW 35/2 V0 GF SW
Nr zam.	1479000000
Wykonanie	Seria W, Trzymacz
GTIN (EAN)	4050118286779
J. op.	100 Szt.

Seria W
WEW 35/2 V0 GF SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	8 mm	Szerokość (cale)	0,315 inch
Wysokość	56 mm	Wysokość (cale)	2,205 inch
Głębokość	46,5 mm	Głębokość (cale)	1,831 inch
Masa netto	14,75 g		

Temperatury

długotrwała temperatura użytkowa, min.	-50 °C	długotrwała temperatura użytkowa, maks.	130 °C
--	--------	---	--------

dalsze dane techniczne

Mocowanie	przykręcane	Rodzaj zamocowania	przykręcany
Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	rodzaj montażu	przykręcany

dane tworzywa

tworzywo	Wemid	Barwny	czarny
Klasa palności wg UL 94	V-0		

parametry systemu

Wykonanie	do zacisków	Szyna	TS 35
-----------	-------------	-------	-------

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Moment obrotowy dociągający, min.	1 Nm
-----------------------------------	------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001041	eClass 6.2	27-08-10-03
eClass 7.1	27-08-10-03	eClass 8.1	27-14-11-35
eClass 9.0	27-14-11-35	eClass 9.1	27-14-11-35

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN , WSCAD , Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	StorageConditions TerminalBlocks