

WPAK
EBB 25-50/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu**Ekranowanie i uziemienie**

Nasze zaciski do uziemienia i ekranowania są nowatorskim rozwiązaniem i umożliwiają skuteczne zabezpieczenie zarówno osób, jak i wyposażenia przed wystąpieniem zakłóceń takich jak pola elektryczne i magnetyczne. Szeroki wybór akcesoriów uzupełnia naszą ofertę.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	EBB 25-50/16
Nr zam.	1547490000
Wykonanie	WPAK, Blok wspólnego potencjału, Przekrój pomiarowy: złącze śrubowe, montaż bezpośredni
GTIN (EAN)	4050118387438
J. op.	10 Szt.

**WPAK
EBB 25-50/16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	20 mm	Szerokość (cale)	0,787 inch
Wysokość	45,5 mm	Wysokość (cale)	1,791 inch
Głębokość	24 mm	Głębokość (cale)	0,945 inch
Masa netto	122,256 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	40 °C	Temperatura magazynowania, min.	10 °C
Temperatura otoczenia	-40°C bis +75°C	Temperatura magazynowania	10 °C...40 °C

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Strefa zacisku, kolejne przyłącze, max.	16 mm ²	Strefa zacisku, kolejne przyłącze, min.	6 mm ²
---	--------------------	---	-------------------

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	rodzaj montażu	przykręcany
---------------------	--------------------	----------------	-------------

dane tworzywa

tworzywo	mosiądz	Barwny	kolory mosiądzu
----------	---------	--------	-----------------

dane znamionowe

Stopień zanieczyszczenia	3
--------------------------	---

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania	20 mm	Moment obrotowy dociągający, min.	5 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks.	16 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min.	10 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks.	16 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.	10 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	50 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min.	10 mm ²
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Zakres zaciskania, maks.	50 mm ²
Zakres zaciskania, min.	10 mm ²	kierunek podłączenia	z boku
liczba przyłączy	3	śruba dociskowa	M 6

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000897	eClass 6.2	27-18-92-64
eClass 9.0	27-14-11-20	eClass 9.1	27-14-11-20

Informacje produktowe

Informacje produktowe	Spełnia wymogi normy IEC 60947-7-2, można stosować do połączeń wyrównawczych funkcjonalnych oraz ochronnych Mocowanie do tras kablowych śrubą M6x9
-----------------------	--

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

WPAK EBB 25-50/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	Beipackzettel_WPAK.pdf StorageConditionsTerminalBlocks