

**Cabtite (system wpustów kablowych)
CABTITE CR 24/10 EMV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



System wprowadzania przewodu Cabtite zapewnia maksymalną uniwersalność zarządzania przewodami w szafach sterowania, obudowach i maszynach, gwarantując jednocześnie oszczędność czasu oraz uzyskanie pewnego uszczelnienia i eliminacji naprężeń wstępnie przeciętych i nie przeciętych przewodów. Modułowa konstrukcja ramy, wkładek oraz elementów uszczelniających Cabtite's umożliwia szybką konfigurację wycięć wstępnie przeciętych przewodów bez konieczności stosowania narzędzi oraz z uzyskaniem niezawodnego uszczelnienia IP66, zgodnego z wymaganiami normy DIN EN 60529. Ramka. Wkładka Element uszczelniający Trzy podstawowe komponenty systemu modułowego gwarantują najwyższą uniwersalność, niezawodność oraz różnorodność wariantów.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CABTITE CR 24/10 EMV
Nr zam.	2583890000
Wykonanie	Paski zabezpieczenia przewodów, Cabtite (system wpustów kablowych), stal, ocynkowana, srebrny, Wysokość: 16 mm, Szerokość: 35.23 mm, Głębokość: 16 mm
GTIN (EAN)	4050118647068
J. op.	10 Szt.

Cabtite (system wpustów kablowych)
CABTITE CR 24/10 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	140 mm	Długość (cale)	5,512 inch
Szerokość	35,23 mm	Szerokość (cale)	1,387 inch
Wysokość	16 mm	Wysokość (cale)	0,63 inch
Głębokość	16 mm	Głębokość (cale)	0,63 inch
Wymiar mocowania szerokość	5,3 mm	Wymiar mocowania wysokość	5,91 mm
Masa netto	46,96 g	Średnica	5,3 mm

Informacje ogólne

Halogenki	Nie	Silikon	Nie
tworzywo	stal, ocynkowana		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
-----------------	----------------------